



bi-tuned-PSM Persönlicher Warenkorb

Schnelle Vorab-Entnahmen ohne Kostenstellen und Auftragsnummern

Die komfortabelste Methode für den Techniker, Ersatzteile zwischen Lager und Verbrauch zu „transportieren“, ist die Verwendung des für die **bi-tuned-ADHOC** –Schnellerfassung optional integrierbaren, zuschaltbaren Persönlichen Warenkorbes **bi-tuned-PSM**.

Geben Sie Ihren Instandhaltern mehr Flexibilität. Erweitern Sie Ihre SAP-Lagerorte um einen Persönlichen Warenkorb für jeden Mitarbeiter.

- Ohne Änderung des SAP-Standards.
- Mit voller Bestandskontrolle


Vermeiden Sie unnötige Verzögerungen durch Laufwege und bürokratische Klärungen bei vielen Anlässen, wie zum Beispiel:

- Der Instandhaltungsmitarbeiter benötigt schnell ein Ersatzteil, hat aber noch keine Auftragsnummer.
- Zur Reparatur nimmt sich der Mitarbeiter 4 Dichtsätze mit, benötigt nachher aber nur zwei.
- Im Werkzeugwagen liegen für den Notfall immer vier Sensoren. Sie sollen aber genau auf die Anlage abgerechnet werden.
- Bei Inventurdifferenzen müssen Ersatzteile in „Schwarzen Lagern“ gesucht werden.

Der **bi-tuned-PSM** schließt die Lücke im SAP-Standard

- Bei der Rückmeldung über die **bi-tuned-ADHOC**-Schnellerfassung kann sich der Mitarbeiter seinen Warenkorb anzeigen lassen, und das „verbrauchte“ Material durch Anklicken in die Rückmeldung laden.
- Beim Speichern erledigt das Programm alle Buchungen im Warenkorb und im SAP-MM automatisch.
- Mit einem zentralen Pflegeprogramm kann der verantwortliche Lagerist jeden alle Persönlichen Warenkorb pflegen, „außen stehende“ Materialien ermitteln, Inventurdifferenzen erläutern, die Materialverwendung feststellen usw.
- Die Bestandsverwaltung verbleibt im Standard-MM-Modul.


Beachten Sie auch unser **bi-tuned-SCAN**. Unser Scanner-Programm kann auch im Persönlichen Warenkorb buchen!



Material	Bezeichnung	BewertArt	Menge	BME	PersNr	Werk	LOrt	Istat	Auftrag	Auftragsst	Vorgang	Angelegt am	Angelegt von	Uhrzeit	
6711108	Planlänge	NEU	8	ST		2555	4010	4170	03			30.06.2009	FRKA	18:02:36	
6711630	Zahnrieme...		1	M		2555	4010	4170	01			29.06.2009	SAA_DISA	17:26:33	
6711630	Zahnrieme...		1	M		2555	4010	4170	02	201652	Beliebiger...	0010	29.06.2009	SAA_DISA	17:26:33
6711630	Zahnrieme...		1	M		2555	4010	4170	03			24.06.2009	FRKA	14:48:42	
6711631	Zahnrieme...		1	ST		2555	4010	4170	01			24.06.2009	FRKA	14:48:42	
6711633	16Zahnie...		2	ST		2555	4010	4170	01			30.06.2009	FRKA	18:03:57	
6711637	Wellendicht...		1	ST		2555	4010	4170	01			30.06.2009	FRKA	18:06:23	
6711637	Wellendicht...		2	ST		2555	4010	4170	02	201652	Beliebiger...	0010	30.06.2009	FRKA	18:06:23
6711638	Wellendicht...		3	ST		2555	4010	4170	01			30.06.2009	FRKA	18:03:40	
6711849	Dichtung 2...		2	ST		2555	4010	4170	01			02.07.2009	FRKA	09:32:36	
6711849	Dichtung 2...		4	ST		2555	4010	4170	01			15.06.2009	FRKA	14:06:53	
6715388	Zylinder														
6715678	Spritzpil														
6711636	Buchse														
6711636	Buchse														
6711636	Buchse														
6713663	Werkzeug														

Übersicht im zentralen Pflegeprogramm des Lageristen.

Einfache Übernahme von Material in die bi-tuned-ADHOC-Schnellerfassung.



Material	Materialkurztext	BewertArt	Menge	BME	Werk	LOrt	Status	PWW	Angelegt am	Ar
6711636	Buchsensteinsatz Procon 16 pol.	1	ST		4010	4170	01		30.06.2009	FF
6712062	Klüberoll YF 100	1	L		4010	4170	01		24.06.2009	FF